

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Stock #52-560

FIN DE SÉRIE

3-4 JOURS

-

1

+

€20,95

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1+                           |
| €20,95                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):  
68.00

Traitement:  
Uncoated

Diamètre (mm):  
74.50

Rapport d'Extinction:  
Approx. 19:1 at 400nm  
Approx. 200:1 at 500nm  
≥2700:1 at 550-650nm

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Approx. 600:1 at 700nm                                      |
| <b>Filetage Filtre:</b><br>M72 x0.75                        |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Float Glass    |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-15 to +70        |
| <b>Polarisation:</b><br>95% Efficiency                      |
| <b>Transmission (%):</b><br>Single: 30<br>Crossed: 0.15     |
| <b>Type:</b><br>Mounted Imaging Filter                      |
| <b>Construction:</b><br>Dichroic                            |
| <b>Épaisseur de Monture (mm):</b><br>9                      |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700          |
| <b>Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):</b><br>11 |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>REACH 201:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |