

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

## Fenêtre en Saphir Montée Non Traitée pour Vision Industrielle, M46,0 x 0,75, 1,5 mm d'épaisseur



Machine Vision Mounted Sapphire Windows

Stock #23-287 **4 In Stock**

€350<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

#### Prix sur Quantité

Qté 1-9	€350,00 prix unitaire
Qté 10-24	€315,00 prix unitaire
Qté 25+	€299,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

#### Caractéristiques du produit

Protective Window **Type:**

#### Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

38.88	
43.20 +0/-0.20	<b>Diamètre (mm):</b>
1.50 ±0.10	<b>Épaisseur (mm):</b>
≤3.5	<b>Parallélisme (arcmin):</b>
Protective as needed	<b>Biseau:</b>
≥90	<b>Ouverture Utile (%):</b>
Fine Ground	<b>Bords:</b>
0.27	<b>Rapport de Poisson:</b>
435	<b>Module d'Élasticité de Young (GPa):</b>
1,900.00	<b>Dureté de Knoop (kg/mm<sup>2</sup>):</b>

## Propriétés optiques

Uncoated	<b>Traitement:</b>
Sapphire (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
1.77	<b>Indice de Réfraction (n<sub>d</sub>):</b>
80-50	<b>Qualité de Surface:</b>
72.24	<b>Nombre d'Abbe (v<sub>d</sub>):</b>
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis	<b>Birefringence (n<sub>o</sub>-n<sub>e</sub>):</b>
Random	<b>Orientation Axiale:</b>
330 - 5500	<b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b>
2λ (typical)	<b>Planéité de Surface (P-V):</b>

## Filetage & montage

M46.0 x 0.75	<b>Filetage Filtré:</b>
48.00	<b>Mount Diameter (mm):</b>
7.0	<b>Épaisseur de Monture (mm):</b>

## Propriétés des matériaux

3.97	<b>Densité (g/cm<sup>3</sup>):</b>
8.8	<b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b>

## Conformité réglementaire

<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>
---------------------------	------------------------------------

## Description produit

- Fenêtres de protection pour les applications de vision industrielle
- Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
- Filetages de filtre de M25,5 à M62,0 disponibles

Les Fenêtres en Saphir Montées pour Vision Industrielle sont montées dans des boîtiers durables en aluminium anodisé avec des filetages de filtre communs pour une intégration facile avec la plupart des objectifs d'imagerie. Les fenêtres dans les montures sont fabriquées en saphir durable, ce qui les rend idéales pour les environnements difficiles en raison de leur extrême dureté superficielle, de leur conductivité thermique élevée, de leur constante diélectrique élevée et de leur résistance aux acides et alcalis chimiques courants. Les Fenêtres en Saphir Montées pour Vision Industrielle comportent des filetages mâles et femelles, ce qui permet de les combiner avec d'autres filtres ou polariseurs montés. Les fenêtres non traitées sont utiles dans une plage de transmission de 330 à 5500 nm, ce qui les rend idéales pour les applications de vision industrielle dans les spectres UV, visible et infrarouge.