

Adaptateur de Monture 1/4-20 pour Stingray

See More by [Allied Vision](#)



Stock #59-157 **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €24⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+ €24,00 prix unitaire

Need More? [Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Camera Accessory **Type:**

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:

Power over FireWire, or with Power Supply Sold

Separately:

USA: [#15-281](#)

Europe: [#15-281](#)

Japan: [#15-281](#)

China: [#15-281](#)

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Visionner

Certificate of Conformance:

Conforme

Reach 240:

Description produit

- Excellent rapport qualité/prix
- VGA (640x480) - résolution de 5 MP disponible
- Sortie à 14 bits ou 8 bits, sélectionnable par l'utilisateur

La Caméra Allied Vision Stingray FireWire.b fait partie de la famille de caméras Allied Vision Stingray, qui offre des caméras de haute performance qui utilisent une interface IEEE-1394-b à grande vitesse à un prix économique. L'utilisation de capteurs CCD Sony, d'une sortie de profondeur de 14 bits et de SmartFeatures intégrées permet une plus grande flexibilité dans les applications d'imagerie exigeantes. Chaque membre de la famille Stingray possède une sensibilité élevée et est disponible en version couleur ou monochrome. La Caméra Stingray FireWire.b d'Allied Vision est compatible avec les environnements PC (y compris VMD) ou Linux. Chaque caméra est livrée avec un câble Firewire. Le lecteur et le SDK peuvent être [téléchargés](#) sur le site web d'Allied Vision. Un adaptateur de montage 1/4-20 [#59-157](#), un câble d'E/S de déclenchement à 12 broches et une carte FireWire pour ordinateur portable sont disponibles.