

Micro-Plateau Rotatif Manuel



Stock #56-572 **4 In Stock**

- 1 + €461⁴⁴

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€461,44 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

English

Type:

Coarse Adjustment Tool Included

Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

Rotary	Type de Mouvement:
Slide-Fit	Guide System:
25.4 Dia.	Taille de Plateau (mm):
17 (Fine), 360 (Coarse)	Course (°):
0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread	Filetage au Centre:
Black Anodized Stage Body with Stainless Steel Thumb Screw	Construction:
0.23	Capacité de Charge, Normale (kg):
1 Dia.	Taille de Plateau (pouces):
10	Poids (g):
19.05 Dia.	Table Diameter (mm):
0.75 Dia.	Table Diameter (inches):
36.7	Travel Per Knob Rotation (µrad):

Connectivité matérielle & interfaçage

Fine Screw (80 Pitch)	Mécanisme:
-----------------------	-------------------

Filetage & montage

Top: (6) 0-80 on 0.375" (9.5 mm) B.C. Bottom: (6) 0-80 on 0.428" (10.9 mm) B.C.	Filetage:
--	------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

DESCRIPTION PRODUIT

- Ensemble très Compact
- 17 Degrés d'Adjustment Fin
- 360 Degrés d'Adjustement Grossier

Avec une hauteur de 10mm et d'un diamètre de 20mm, ce micro plateau rotatif est une perçée dimensionnelle. Il offre un ajustement grossier de 360 degrés en tournant manuellement la plateforme. Une vis 80 TPI permet un ajustement fin de 17 degrés. Ce plateau peut être monté sur d'autres composants se trouvant d'ores et déjà dans votre système via les filetages 0-80 se trouvant au dessous de la plateforme. Des composants optiques peuvent également être montés sur le dessus de la plateforme via six filetages 0-80 ou via le trou central 5/16-24.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Micro Manual Rotary Stage

