

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

## Filtre de Coupure UV Monté M105 x 1,0



Mounted UV Filters

Stock #58-648 1 In Stock

-

1

+

 €505<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €505,00 prix unitaire            |
| Qté 10+           | €480,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit        |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Mounted Imaging Filter             | Type:                    |
| Propriétés physiques et mécaniques |                          |
| 100.0                              | Ouverture Utile CA (mm): |
| 109.8                              | Diamètre Externe (mm):   |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 6.00      | Epaisseur avec la Monture (mm): |
| 2.00 ±0.2 | Épaisseur (mm):                 |
| 2.5       | Épaisseur du Substrat (mm):     |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Propriétés optiques |                                    |
| 390.00              | Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  |
| L-39                | Numéro de Verre/Filtre:            |
| Hoya L-39           | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| Uncoated            | Traitement:                        |
| Clear               | Couleur:                           |
| 80-50               | Qualité de Surface:                |
| 350 - 2200          | Gamme de Longueur d'Onde (nm):     |
| 4 - 6λ              | Planéité de Surface (P-V):         |

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Filetage & montage |                                                |
| M105 x1.00         | Filetage Filtre:                               |
| 5.7 ±0.3           | Épaisseur de Monture (mm):                     |
| 8.5                | Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Environnement & durabilité |                                 |
| -15 to +70                 | Température d'Utilisation (°C): |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Conformité réglementaire  |                             |
| <a href="#">Conforme</a>  | RoHS 2015:                  |
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance: |
| <a href="#">Conforme</a>  | Reach 242:                  |

## Description produit

- Bloquent l'UV et transmettent le visible
- Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière

Les Filtres UV Montés sont proposés avec des filetages pour monture photographique et pour monture de filtre standards. Ces filtres sont idéaux pour les applications où la lumière UV doit être bloquée et la lumière visible laissée passer. L'ouverture utile montée est inférieure de 5 mm au diamètre de la monture. Le diamètre extérieur maximal est supérieur de 2 mm au diamètre de la monture, sauf pour les 62 mm et 72 mm, qui sont plus grands de 3 mm. Les filtres UV montés sont de couleur claire et non rotatifs.

## Informations techniques



