

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

Filtre de Coupure UV Monté M25,5 x 0,5



Mounted UV Filters

Stock #46-577 **10 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €104⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-9	€104,00 prix unitaire
Qté 10+	€99,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Mounted Imaging Filter **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

21.0 **Ouverture Utile CA (mm):**

27.5 **Diamètre Externe (mm):**

Épaisseur avec la Monture (mm):

7.00

Épaisseur (mm):

2.00 ±0.2

Épaisseur du Substrat (mm):

2.5

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :

390.00

Numéro de Verre/Filtre:

L-39

Substrat:

Hoya L-39

Traitement:

Uncoated

Couleur:

Clear

Qualité de Surface:

80-50

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

350 - 2200

Planéité de Surface (P-V):

4 - 6λ

Filetage & montage

Filetage Filtre:

M25.5 x 0.50

Épaisseur de Monture (mm):

5.2 ±0.3

Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):

7

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):

-15 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 242:

Conforme

Description produit

- Bloquent l'UV et transmettent le visible
- Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière

Les Filtres UV Montés sont proposés avec des filetages pour montage photographique et pour montage de filtre standards. Ces filtres sont idéaux pour les applications où la lumière UV doit être bloquée et la lumière visible laissée passer. L'ouverture utile montée est inférieure de 5 mm au diamètre de la monture. Le diamètre extérieur maximal est supérieur de 2 mm au diamètre de la monture, sauf pour les 62 mm et 72 mm, qui sont plus grands de 3 mm. Les filtres UV montés sont de couleur claire et non rotatifs.

Informations techniques



