

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre de Coupure UV Monte M25,5 X 0,5



Mounted UV Filters

Stock #46-577 ☐ En Stock

1 **€81,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€81,00

Qté 10+

€78,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
21.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
390.00

Filetage Filtre:
M25.5 x0.50

Numéro de Verre/Filtre: L-39
Substrat: ☐ Hoya L-39
Température d'Utilisation (°C): -15 to +70
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Diamètre Externe (mm): 27.5
Epaisseur avec la Monture (mm): 7.00
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Mounted Imaging Filter
Épaisseur de Monture (mm): 5.2 ±0.3
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Planéité de Surface (P-V): 4 - 6λ
Épaisseur du Substrat (mm): 2.5
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 7

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner