

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

Filtre de Coupure UV Monté M30,5 x 0,5



Mounted UV Filters

Stock **#46-576** **5 In Stock**

-

1

+

€113⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€113,00 prix unitaire
Qté 10+	€107,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Mounted Imaging Filter	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
25.5	Ouverture Utile CA (mm):
32.5	Diamètre Externe (mm):

4.50	Epaisseur avec la Monture (mm):
2.00 ±0.2	Épaisseur (mm):
2.5	Épaisseur du Substrat (mm):
Propriétés optiques	
390.00	Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
L-39	Numéro de Verre/Filtre:
Hoya L-39	Substrat: ☐
Uncoated	Traitement:
Clear	Couleur:
80-50	Qualité de Surface:
350 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):

Filetage & montage	
M30.5 x0.50	Filetage Filtre:
5.2 ±0.3	Épaisseur de Monture (mm):
7	Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):

Environnement & durabilité	
-15 to +70	Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 242:

Description produit

- Bloquent l'UV et transmettent le visible
- Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière

Les Filtres UV Montés sont proposés avec des filetages pour monture photographique et pour monture de filtre standards. Ces filtres sont idéaux pour les applications où la lumière UV doit être bloquée et la lumière visible laissée passer. L'ouverture utile montée est inférieure de 5 mm au diamètre de la monture. Le diamètre extérieur maximal est supérieur de 2 mm au diamètre de la monture, sauf pour les 62 mm et 72 mm, qui sont plus grands de 3 mm. Les filtres UV montés sont de couleur claire et non rotatifs.

Informations techniques



