

## M46 x 0,75 Filetage, Filtre Coloré Monté, Bleu



Stock #46-571 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€56,50**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-9                          |
| €56,50                           |
| Qté 10+                          |
| €52,50                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

|                                  |
|----------------------------------|
| Ouverture Utile CA (mm):<br>41.5 |
| Filetage Filtre:<br>M46 x0.75    |
| Couleur:<br>Blue                 |
| Longueur d'Onde de Coupure (nm): |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 480.00                                              |
| Longueur d'Onde de Coupure (nm) :<br>395.00         |
| Numéro de Verre/Filtre:<br>B-440                    |
| Indice de Réfraction $n_d$ :<br>1.55                |
| Remarque:<br>AR Coating: MgF <sub>2</sub>           |
| Diamètre Externe (mm):<br>48.0                      |
| Substrat: <input type="checkbox"/><br>Colored Glass |
| Épaisseur du Substrat (mm):<br>2.0                  |
| Qualité de Surface:<br>80-50                        |
| Épaisseur d'Optique Compatible (mm):<br>2.0         |
| Epaisseur avec la Monture (mm):<br>5.00             |
| Type:<br>Mounted Imaging Filter                     |
| Type de Filtre:<br>Hoya B-440 or equivalent         |
| Gamme de Longueur d'Onde (nm):<br>400 - 700         |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS:<br><a href="#">Dispensé</a>                        |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |