

M46 x 0,75 Filetage, Filtre Coloré Monté, Rouge



Stock **#54-762** ☒ En Stock

-

1

+

€56,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€56,50
Qté 10+
€52,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm): 41.5
Filetage Filtre: M46 x0.75
Couleur: Red
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :

600.00
Numéro de Verre/Filtre: R-60
Indice de Réfraction n_d: 1.53
Épaisseur de Monture (mm): 4.4 ±0.1
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 6.4
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Diamètre Externe (mm): 48.0
Substrat: ☐ Colored Glass
Épaisseur du Substrat (mm): 2.5
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur d'Optique Compatible (mm): 2.5
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Type: Mounted Imaging Filter
Type de Filtre: Hoya R-60 or equivalent
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner