

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

M49 X 0,75 Filetage, Filtre Colore Monte, Rouge



Stock #54-763 [CONTACT](#)

-

1

+

 €56,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€56,50

Qté 10+

€52,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
45.0

Filetage Filtre:
M49 x0.75

Couleur:
Red

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :

600.00
Numéro de Verre/Filtre: R-60
Indice de Réfraction n_d : 1.53
Épaisseur de Monture (mm): 4.4 ±0.1
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 6.4
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Diamètre Externe (mm): 51.0
Substrat: □ Colored Glass
Épaisseur du Substrat (mm): 2.5
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur d'Optique Compatible (mm): 2.5
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Type: Mounted Imaging Filter
Type de Filtre: Hoya R-60 or equivalent
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner