

M52 x 0,75 Filetage, Filtre Coloré Monté, Bleu



Stock **#54-776** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€24,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€24,95

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm): 48.0
Filetage Filtre: M52 x 0.75
Couleur: Blue
Longueur d'Onde de Coupure (nm): 480.00
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 395.00

Numéro de Verre/Filtre: B-440
Indice de Réfraction n_d: 1.55
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Diamètre Externe (mm): 54.0
Substrat: ☐ Colored Glass
Épaisseur du Substrat (mm): 2.5
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur d'Optique Compatible (mm): 2.5
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Type: Mounted Imaging Filter
Type de Filtre: Hoya B-440 or equivalent
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner