

M52 x 0,75 Filetage, Filtre Coloré Monté, Vert



Stock #54-770 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€56,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€56,50
Qté 10+
€52,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
48.0

Filetage Filtre:
M52 x0.75

Couleur:
Green

Longueur d'Onde de Coupure (nm):

550.00
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 520.00
Numéro de Verre/Filtre: G-533
Indice de Réfraction n_d : 1.54
Épaisseur de Monture (mm): 4.4 ±0.1
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 6.4
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Diamètre Externe (mm): 54.0
Substrat: ☐ Colored Glass
Épaisseur du Substrat (mm): 2.5
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur d'Optique Compatible (mm): 2.5
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Type: Mounted Imaging Filter
Type de Filtre: Hoya G-533 or equivalent
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner