

Filtre de Coupure UV/VIS, Passage IR, Monté M58 x 0,75 (R-72)



Stock #54-754 3-4 JOURS

1 **€102,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€102,00

Qté 10+
€93,80

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
54.0

Spécification du Traitement:
R_{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm

Filetage Filtre:
M58 x 0.75

Longueur d'Onde de Coupure (nm):

2,750.00
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 720.00
Numéro de Verre/Filtre: R-72
Indice de Réfraction n _d : 1.55
Épaisseur de Monture (mm): 6.8 ±0.1
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 7.1
Remarque: AR Coating: Both Surfaces Single Layer MgF ₂
Diamètre Externe (mm): 60.0
Substrat:  Hoya R-72
Épaisseur du Substrat (mm): 2.5
Qualité de Surface: 80-50
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.0
Type: Mounted Imaging Filter

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner