

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

M62 X 0,75 Filetage, Filtre Colore Monte, Rouge



Stock #46-532 3-4 JOURS

1 €61,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€61,00

Qté 10+

€56,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):  
58.7

Filetage Filtre:  
M62 x0.75

Couleur:  
Red

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 600.00                                                       |
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br>R-60                       |
| <b>Indice de Réfraction <math>n_d</math>:</b><br>1.53        |
| <b>Épaisseur de Monture (mm):</b><br>4.9 ±0.1                |
| <b>Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):</b><br>7.4 |
| <b>Remarque:</b><br>AR Coating: MgF <sub>2</sub>             |
| <b>Diamètre Externe (mm):</b><br>65.0                        |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Colored Glass   |
| <b>Épaisseur du Substrat (mm):</b><br>2.5                    |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                          |
| <b>Épaisseur d'Optique Compatible (mm):</b><br>2.5           |
| <b>Epaisseur avec la Monture (mm):</b><br>5.00               |
| <b>Type:</b><br>Mounted Imaging Filter                       |
| <b>Type de Filtre:</b><br>Hoya R-60 or equivalent            |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700           |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Dispensé</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |