

Filtre de Coupure UV Monté M67 x 0,75



Mounted UV Filters

Stock **#46-578** FIN DE SÉRIE **6 In Stock**

-

1

+

€22¹² **€44,24**

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€44,24 €22,12 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:
Mounted Imaging Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

62.0	
69.0 +0/-0.2	Diamètre Externe (mm):
5.50	Epaisseur avec la Monture (mm):
2.00 ±0.1	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
350.00	Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
Optical Glass	Numéro de Verre/Filtre:
Optical Glass	Substrat: ☐
Multi-coated	Traitement:
Clear	Couleur:
80-50	Qualité de Surface:
R _{avg} >2% @ 500 - 700nm	Spécification du Traitement:
350 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
Filetage & montage	
M67 x0.75	Filetage Filtre:
6.3	Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
Environnement & durabilité	
-15 to +70	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Bloquent l'UV et transmettent le visible
 - Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière
- Les Filtres UV Montés sont proposés avec des filetages pour monture photographique et pour monture de filtre standards. Ces filtres sont idéaux pour les applications où la lumière UV doit être bloquée et la lumière visible laissée passer. L'ouverture utile montée est inférieure de 5 mm au diamètre de la monture. Le diamètre extérieur maximal est supérieur de 2 mm au diamètre de la monture, sauf pour les 62 mm et 72 mm, qui sont plus grands de 3 mm. Les filtres UV montés sont de couleur claire et non rotatifs.

INFORMATIONS TECHNIQUES



