

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

Filtre de Coupure UV Monté M72 x 0,75



Mounted UV Filters

Stock **#54-048** 20+ In Stock

-

1

+

€73⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€73,50 prix unitaire
Qté 10-25	€66,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Mounted Imaging Filter	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
67.0	Ouverture Utile CA (mm):
75.0	Diamètre Externe (mm):

5.50	Épaisseur avec la Monture (mm):
2.00 ±0.2	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
390.00	Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
L-39	Numéro de Verre/Filtre:
Hoya L-39	Substrat: □
AR Coated	Traitement:
Clear	Couleur:
80-50	Qualité de Surface:
R _{avg} >2% @ 400 - 700nm	Spécification du Traitement:
350 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
Filetage & montage	
M72 x0.75	Filetage Filtre:
Environnement & durabilité	
-15 to +70	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Bloquent l'UV et transmettent le visible
- Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière

Les Filtres UV Montés sont proposés avec des filetages pour monture photographique et pour monture de filtre standards. Ces filtres sont idéaux pour les applications où la lumière UV doit être bloquée et la lumière visible laissée passer. L'ouverture utile montée est inférieure de 5 mm au diamètre de la monture. Le diamètre extérieur maximal est supérieur de 2 mm au diamètre de la monture, sauf pour les 62 mm et 72 mm, qui sont plus grands de 3 mm. Les filtres UV montés sont de couleur claire et non rotatifs.

Informations techniques

