

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

M72 X 0,75 Filetage, Filtre Colore Monte, Rouge



Stock #46-535 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

 €55,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€55,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
68.0

Filetage Filtre:
M72 x 0.75

Couleur:
Red

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
600.00

Numéro de Verre/Filtre:
R-60

Indice de Réfraction n_d: 1.53
Épaisseur de Monture (mm): 4.9 ±0.1
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 7.4
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Diamètre Externe (mm): 75.0
Substrat:  Colored Glass
Épaisseur du Substrat (mm): 2.5
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur d'Optique Compatible (mm): 2.5
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Type: Mounted Imaging Filter
Type de Filtre: Hoya R-60 or equivalent
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner