

M72 x 0,75 Filetage, Filtre Coloré Monté, Rouge



Stock **#46-535** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + **€55,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€55,95

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm): 68.0
Filetage Filtre: M72 x 0.75
Couleur: Red
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 600.00
Numéro de Verre/Filtre: R-60

Indice de Réfraction n_d: 1.53
Épaisseur de Monture (mm): 4.9 ±0.1
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 7.4
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Diamètre Externe (mm): 75.0
Substrat:  Colored Glass
Épaisseur du Substrat (mm): 2.5
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur d'Optique Compatible (mm): 2.5
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Type: Mounted Imaging Filter
Type de Filtre: Hoya R-60 or equivalent
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner