

# Filtre de Coupure UV Monté M77 x 0,75



Mounted UV Filters

Stock #64-894 3-4 JOURS

1 **€85,00**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-9 |
| €85,00  |

|         |
|---------|
| Qté 10+ |
| €78,40  |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):  
72.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  
350.00

Filetage Filtre:  
M77 x0.75

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br>Optical Glass               |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Optical Glass    |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-15 to +70          |
| <b>Traitement:</b><br>Multi-coated                            |
| <b>Couleur:</b><br>Clear                                      |
| <b>Diamètre Externe (mm):</b><br>80.0 +0/-0.2                 |
| <b>Épaisseur avec la Monture (mm):</b><br>4.30                |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                           |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.00                                |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>±0.1                      |
| <b>Type:</b><br>Mounted Imaging Filter                        |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>Ravg >2% @ 500 - 700nm |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>350 - 2200           |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>4 - 6λ                   |
| <b>Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):</b><br>6.3  |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |