

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

## TECHSPEC® Adaptateur Monture C Femelle à M29 x 0,75 Mâle



Multi-Element C-Mount Female Converter

Stock #11-177 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €39<sup>50</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€39,50 prix unitaire
Qté 5-9	€35,50 prix unitaire
Qté 10+	€33,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Thread Adapter **Function:**

### Propriétés physiques et mécaniques

5.0 **Longueur Tube d'Extension (mm):**

**Longueur Totale (mm):**

8.0

Ouverture Utile CA (mm):

25.4

Construction:

Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Diamètre Externe (mm):

32.0

## Filetage & montage

Type de Filetage:

C-Mount to M29 x 0.75

Thread Termination:

Female to Male

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

REACH 241:

Conforme

## Description produit

- Adaptent tous les types de filetage de systèmes de tubes disponibles les uns aux autres
- Conception à profil bas pour minimiser la longueur d'extension
- Construction en aluminium anodisé noir

Les Adaptateurs Filetés Monture C, S et T TECHSPEC® garantissent que tous les types de filetage du [Système de Tube](#) sont compatibles les uns avec les autres. Cela comprend les filetages de monture C, S et T, les filetages du Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC (M29 x 0,75), ID1 (1,035" x 40 TPI, équivalent à la spécification de filetage SM1) et ID05 (0,535" x 40 TPI, équivalent à la spécification de filetage SM05). Tous les adaptateurs filetés ont un profil bas pour minimiser la longueur de rallonge. Ils ont également une construction en aluminium anodisé noir pour assurer un minimum de reflets à l'intérieur d'un système. Les Adaptateurs Filetés Monture C, S et T sont idéaux pour l'extension du système et fonctionnent avec tout composant optique utilisant les types de filetage pris en charge.