


[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Filtre ND Gradu  OD 0,04 - 1,0 ; 50,8 x 25,4 mm



Stock **#32-599** 2 In Stock

-

1

+

 215^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantit�	
Qt� 1-10	�215,00 prix unitaire
Qt� 11-25	�194,00 prix unitaire
Qt� 26-49	�185,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

! Les prix sont indiqu s hors TVA et droits applicables.

Espace t l chargement

Caract ristiques du produit

Neutral Density Filter	Type:
------------------------	-------

Propri t s physiques et m caniques

25.4 x 50.8	Dimensions (mm):
2.0	Longueur (pouces):

50.80	Longueur (mm):
0.062	Épaisseur (pouces):
1.0	Largeur (pouces):
25.40	Largeur (mm):

Propriétés optiques

0.04 - 1.0	Densité Optique OD:
Float Glass	Substrat: ☐
Stepped Variable	Traitement:
400 - 700	Gamme de Blocage (nm):

Conformité réglementaire


Conforme	Reach 181:
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- 11 échelles de densité
- Longueur d'onde de conception de 400 - 700nm
- Neutralité de densité de ±5%

La densité et la transmission varient en onze échelles égales sur la longueur de la surface. Les échelles sont des changements brusques et aucune lumière ne s'échappe entre elles. Traitement de densité neutre spectralement plat. Idéaux pour les applications nécessitant des densités variables et des valeurs de densité connues.

Informations techniques



Montures compatibles