


[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

## Filtre ND Gradué OD 0,04 - 3,0 ; 50,8 x 25,4 mm

Stock #64-384 **11 In Stock**- 1 + €261<sup>00</sup>**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€261,00 prix unitaire
Qté 11-25	€235,00 prix unitaire
Qté 26-49	€224,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Type:  
Neutral Density Filter

### Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):  
25.4 x 50.8Longueur (pouces):  
2.0

50.80 Longueur (mm):

0.062 Épaisseur (pouces):

1.0 Largeur (pouces):

25.40 Largeur (mm):

### Propriétés optiques

0.04 - 3.0 Densité Optique OD:

Float Glass Substrat: □

Stepped Variable Traitement:

400 - 700 Gamme de Blocage (nm):

### Conformité réglementaire


[Visionner](#) Certificate of Conformance:

## Description produit

- 11 échelles de densité
- Longueur d'onde de conception de 400 - 700nm
- Neutralité de densité de ±5%

La densité et la transmission varient en onze échelles égales sur la longueur de la surface. Les échelles sont des changements brusques et aucune lumière ne s'échappe entre elles. Traitement de densité neutre spectralement plat. Idéal pour les applications nécessitant des densités variables et des valeurs de densité connues.

## Informations techniques



## Montures compatibles