

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

100X, Immersion dans l'Huile, Objectif Plan Achromatique d'Olympus

See More by [Olympus](#)



#86-816

Stock **#86-816** 2 In Stock

⊖ 1 ⊕ €1.420⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1+ | €1.420,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

PLN100XO **Numéro de Modèle:**

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm

Microscope Objective **Type:**

Infinity Corrected **Style:**

Olympus **Fabricant:**
Recommended Immersion Oil [#86-834](#) **Remarque:**

Propriétés physiques et mécaniques

0.22 **Champ de Vision (mm):**

44.70 **Longueur de Filetage Extérieur (mm):**

24 **Diamètre Max. (mm):**

114.0 **Poids (g):**

Propriétés optiques

N/A **Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):**

1.80 **Distance Focale FL (mm):**

100X **Grossissement:**

1.25 **Ouverture Numérique NA:**

0.27 **Pouvoir de Résolution (μm):**

0.27 **Profondeur de champ (μm):**

0.15 **Distance de Travail (mm):**

22 **Numéro de Champ:**

45 **Parfocal Length (mm):**

Oil **Liquide d'Immersion :**

1760 **Profondeur de Mise au Point (μm):**

4.50 **Entrance Pupil Diameter (mm):**

Filetage & montage

RMS / 20.32mm x 36 TPI **Filetage:**

Conformité réglementaire


[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir ou à fluorescence
- Excellent rapport qualité-prix
- Convient aux applications de microscopie optique élémentaires et avancées
- Autres [Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini](#) disponibles

Les Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus sont conçus pour des applications en laboratoire d'analyses. Lorsque vous utilisez l'observation à fond clair dans un système d'éclairage transmis, les Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus apportent une excellente planéité de champ, jusqu'à F.N.22.

Informations techniques



Using Olympus Objectives with C-Mount Cameras



| | Stock # | A | B | C | D | E | F | G |
|----------|------------------------|------|-----|-----|------|------|------|-----|
| PLN 2X | 16-879 | 39.1 | 3.4 | 0.0 | 16.8 | 16.8 | 24.0 | 4.5 |
| PLN 4X | 86-812 | 26.4 | 4.4 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | 24.0 | 4.5 |
| PLN 10X | 86-813 | 34.3 | 4.1 | 1.6 | 10.5 | 16.0 | 24.0 | 4.5 |
| PLN 20X | 86-814 | 43.7 | 4.2 | 2.4 | 6.1 | 15.6 | 24.0 | 4.8 |
| PLN 40X | 86-815 | 44.3 | 4.2 | 3.0 | 7.5 | 15.6 | 24.0 | 4.5 |
| PLN 100X | 86-816 | 44.7 | 4.2 | 2.5 | 6.6 | 15.6 | 24.0 | 4.5 |

