

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

4X, Objectif Plan Achromatique d'Olympus

See More by [Olympus](#)



Olympus PLN 4X Objective

Stock **#86-812** **4 In Stock**

-

1

+

€165^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€165,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement


Caractéristiques du produit	
1-U2B222	Numéro de Modèle:
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 180mm	
Microscope Objective	Type:
Infinity Corrected	Style:

Olympus	Fabricant:
Propriétés physiques et mécaniques	
5.5	Champ de Vision (mm):
26.40	Longueur de Filetage Extérieur (mm):
24	Diamètre Max. (mm):
77.5	Poids (g):
Propriétés optiques	
N/A	Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
45.00	Distance Focale FL (mm):
4X	Grossissement:
0.10	Ouverture Numérique NA:
3.36	Pouvoir de Résolution (µm):
27.50	Profondeur de champ (µm):
18.5	Distance de Travail (mm):
22	Numéro de Champ:
45	Parfocal Length (mm):
N/A	Liquide d'Immersion :
440	Profondeur de Mise au Point (µm):
Filetage & montage	
RMS / 20.32mm x 36 TPI	Filetage:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:


Description produit

- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir ou à fluorescence
 - Excellent rapport qualité-prix
 - Conviennent aux applications de microscopie optique élémentaires et avancées
 - Autres [Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini](#) disponibles
- Les Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus sont conçus pour des applications en laboratoire d'analyses. Lorsque vous utilisez l'observation à fond clair dans un système d'éclairage transmis, les Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus apportent une excellente planéité de champ, jusqu'à F.N.22.

Informations techniques



Using Olympus Objectives
with C-Mount Cameras



	Stock #	A	B	C	D	E	F	G
PLN 2X	16-879	39.1	3.4	0.0	16.8	16.8	24.0	4.5
PLN 4X	86-812	26.4	4.4	0.0	15.8	15.8	24.0	4.5
PLN 10X	86-813	34.3	4.1	1.6	10.5	16.0	24.0	4.5
PLN 20X	86-814	43.7	4.2	2.4	6.1	15.6	24.0	4.8
PLN 40X	86-815	44.3	4.2	3.0	7.5	15.6	24.0	4.5
PLN 100X	86-816	44.7	4.2	2.5	6.6	15.6	24.0	4.5

