

Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M5C-CYL



Stock #17-821 3-4 JOURS

- 1 + **€1.595,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.595,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Microscopy Camera

Fabricant:
Pixelink

Filetage:
No Mounting Threads/Tripod Adapter

Tampon d'Image:
Not Specified

Famille de Caméras: M-Series
Numéro de Modèle: M5C-CYL
Composante d'Imagerie: ON Semi Vita 5000
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 5.30
Pixels (H x V): 2,592 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm): 12.4 x 9.8
Taux d'Image (fps): 75.30
Profondeur de Pixel: 8/10 bit
Contrôle d'Exposition: Not Specified
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: None
Synchronisation: Software Trigger
Dimensions (mm): 82.69 x 54.01 (excludes lens mount)
Poids (g): 218.5
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 53
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -45 to +85
GPIO Connector Type: None
Machine Vision Standard: USB3 Vision

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner