

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

PL-D775-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Color Camera



Stock #34-788 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€920,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€920,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
Pixelink

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-949
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: PL-D
Numéro de Modèle: PL-D775-AF-ED
Composante d'Imagerie: ON Semi MT9P031
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1/2.5"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,592 x 1,944
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.2 x 2.2
Aire Active, H x V (mm): 5.7 x 4.28
Taux d'Image (fps): 15.00
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: 107µs - 2s
Connecteur: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: 1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 35.8
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 60
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -45 to +85
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner