

Support de Prisme



#53-030 + Cube Beamsplitter

Stock **#53-030** 20+ In Stock

-

1

+

€114⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€114,00 prix unitaire
Qté 5-9	€102,60 prix unitaire
Qté 10-49	€97,20 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed

Type:

Cube/Prism

Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (pouces):


3.00	
	Diamètre Externe (mm):
76.2	
Construction: Black Anodized Aluminum with Steel Post and Delrin Clamp	
Filetage & montage	
	Taille des optiques compatibles (mm):
50.0	
	Compatible Post:
1/4-20	
Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Conforme	
	Reach 224:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- **Prismes** ou **Cubes Séparateurs** facilement sécurisés
- Réglables pour les optiques pouvant atteindre 55 mm
- Version rotative offrant une rotation manuelle de 360°

Les Montures de Prismes Impériales comprennent une tige en acier et un bras en aluminium anodisé qui éliminent les obstacles se trouvant sur le chemin optique tout en conservant une position sécurisée sur l'optique. Convenant parfaitement à des prismes et des cubes séparateurs d'une hauteur maximale de 55 mm, cette monture de prisme dispose d'un collier en V fabriqué à partir d'un Delrin® résistant aux rayures pour empêcher d'endommager l'optique. Ce support est également disponible sous forme d'assemblage complet assorti de la **Monture Optique Rotative**, permettant une fine rotation manuelle de 360° du prisme. Les Montures de Prismes Impériales sont dotées d'un bouton de blocage permettant de conserver une position sécurisée du prisme pour ainsi augmenter la reproductibilité de son usage.

Informations techniques



53-030