

Pointeur Laser, Rouge



Stock #52-840 **3 In Stock**

- 1 + €58⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€58,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit

Type de Laser:
Diode

Classe CDRH:
IIIa

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
3.00

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
53.864

0.5

Diamètre (pouces):

5.5

Longueur (pouces):

Propriétés optiques

650.00

Longueur d'Onde (nm):

Red

Couleur:

Electrical

5 (Maximum)

Puissance de Sortie (mW):

Connectivité matérielle & interfaçage

1.5V, 2 AAA batteries (included)

Alimentation:

Free Space

Type de Sortie:

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

Conçu avec le style et la puissance de nos modèles haut de gamme, ce pointeur laser offre des performances durables dans un format compact. Mesurant 5 1/2" L x 1/2" Dia, il est doté d'un boîtier en métal brossé et offre jusqu'à 3 heures d'utilisation continue. Piles incluses.

- Gamme Visible de 500 Yards

Les Stylos Pointeurs Laser permettent de désigner des cibles visibles aussi loin que 450 mètres. Un bouton-poussoir situé à l'avant assure un contrôle régulier lors des présentations, tandis que le design de la taille d'un stylo tient confortablement dans la main ou dans la poche. Chaque pointeur fonctionne avec deux piles AAA et est doté d'une construction métallique élégante et d'une finition lisse. Veuillez vérifier les détails du produit pour savoir si la batterie est incluse.