

Anneau de Montage, 0,5" de Diamètre Intérieur



Ring Mounts

Stock #54-265 17 In Stock

-

1

+

€29²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€29,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Mounting Adapter	Type:
0.5	Diamètre Interne (pouces):
Propriétés physiques et mécaniques	
Black Anodized Aluminum	Construction:
	Diamètre Externe (pouces):

1.25	
0.375	Épaisseur (pouces):
Filetage & montage	
1/4-20	Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit


- Bras pivotant pour une plus grande flexibilité
- La monture angulaire à 90° connecte des bras horizontaux sur des tiges verticales
- Anneaux de montage pour une adaptabilité accrue
- [Bases du Système d'Imagerie](#), [Montures de Focalisation à Crémaillère](#), et [Tiges en Acier Inoxydable](#) également disponibles

Les Accessoires de Systèmes d'Imagerie sont disponibles pour augmenter l'adaptabilité d'un système d'imagerie. Les produits de cette famille comprennent un bras pivotant, un microscope Infinity, une monture angulaire à 90° et des anneaux de montage. Le bras pivotant ajoute un axe de rotation aux montures de focalisation à crémaillère et peut tourner autour d'une tige verticale. La monture de focalisation à crémaillère peut tourner autour d'une tige de 3/4" fixée au bras pivotant. L'adaptateur de monture du microscope Infinity est compatible avec la Monture à Crémaillère [#39-357](#), et réduit le diamètre du trou de passage à 58mm. La monture angulaire à 90° proposée dans les accessoires pour solutions d'imagerie permet le montage de tiges à 90° dans les systèmes d'imagerie. Les anneaux de montage permettent de fixer des sources lumineuses, des bras pivotants, des tiges rectilignes, ou tout autre accessoire de 1/4"-20 à du matériel de montage standard.

Caractéristiques

La Monture Angulaire à 90° [#39-355](#) dispose de deux trous de passage de 3/4" à 90° comprenant des molettes de verrouillage. Toutes les Montures d'Anneau comportent un trou de montage de 1/4-20, une vis de réglage pour fixer la tige ou un composant optique à l'intérieur du diamètre interne. Le Bras Pivotant [#03-684](#) dispose d'une tige de 0,75" de diamètre qui accepte une monture de focalisation à crémaillère et permet un mouvement pivotant. L'Adaptateur de Monture Infinity [#39-358](#) dispose d'un filetage T, mâle et femelle, pour remplacer la section de tube de 24 mm de l'objectif Infinity.

Informations techniques



Stock No.	A	T	O.D.	I.D.
#54-263	0.375"	0.5"	2.5"	1.5"
#54-264	0.375"	0.5"	1.75"	0.75"
#54-265	0.271"	0.375"	1.25"	0.5"

A technical drawing of a ring mount, identical to the one above, showing top and side views with dimensions OD, ID, A, T, and 1/4-20 Thru holes. The text 'Units: inches' is at the bottom.