


Base Rotative avec Support de Prisme



#53-027 + Cube Beamsplitter

Stock **#53-027** 4 In Stock

-

1

+

€278⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€278,00 prix unitaire
Qté 5-9	€264,30 prix unitaire
Qté 10+	€236,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Adjustable - Rotary	Type:
Cube/Prism	Type d'Optique:
Available in Quick Start Kit: #17-528	Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques	
3.00	Diamètre Externe (pouces):
76.2	Diamètre Externe (mm):
90°-0-90° with 1° increments	Divisions Echelle:
Black Anodized Aluminum with Steel Post and Delrin Clamp	Construction:
360	Course (°):
Filetage & montage	
50.0	Taille des optiques compatibles (mm):
1/4-20	Compatible Post:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- [Prismes](#) ou [Cubes Séparateurs](#) facilement sécurisés
- Réglables pour les optiques pouvant atteindre 55 mm
- Version rotative offrant une rotation manuelle de 360°

Les Montures de Prismes Impériales comprennent une tige en acier et un bras en aluminium anodisé qui éliminent les obstacles se trouvant sur le chemin optique tout en conservant une position sécurisée sur l'optique. Convenant parfaitement à des prismes et des cubes séparateurs d'une hauteur maximale de 55 mm, cette monture de prisme dispose d'un collier en V fabriqué à partir d'un Delrin® résistant aux rayures pour empêcher d'endommager l'optique. Ce support est également disponible sous forme d'assemblage complet assorti de la [Monture Optique Rotative](#), permettant une fine rotation manuelle de 360° du prisme. Les Montures de Prismes Impériales sont dotées d'un bouton de blocage permettent de conserver une position sécurisée du prisme pour ainsi augmenter la reproductibilité de son usage.