

Monture Rotative



#52-572

Stock **#52-572** 6 In Stock

-

1

+

€178⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€178,00 prix unitaire
Qté 5+	€160,20 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Adjustable - Rotary	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
90°-0-90° with 1° increments	Divisions Echelle:
Black Anodized Aluminum	Construction:

360	Course (°):
Filetage & montage	
M42 x 0.75 (T-Mount)	Type de Filetage:
1/4-20	Compatible Post:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Rotation manuelle de 360°
- Vis de verrouillage pour un positionnement et un alignement sûrs
- Compatible avec des [montures optiques de monture T](#)

La Monture Optique Rotative permet une fine rotation manuelle de 360° de l'optique pour un positionnement angulaire relatif facile. Il s'agit d'une alternative parfaite aux platines de translation rotatives à prix élevé, car cette monture optique rotative peut être utilisée pour aligner les prismes, les cubes séparateurs, les polariseurs et autres composants optiques utilisant un réglage angulaire de 180° (+90°, 0, -90°) avec des incréments de 1°. La monture est compatible avec les [montures optiques de monture T](#). La Monture Optique Rotative est construite en aluminium noir anodisé avec un levier en acier inoxydable. Le modèle [#52-573](#) et [#52-574](#) comprend une tige en acier inoxydable de 4" de longueur de référence [#59-000](#).

Informations techniques

