

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Câble Série RS-232 avec Connecteur DB9



Motorized Filter Wheels



Stock **#23-647** 1 In Stock

-

1

+

€71^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€71,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis





ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

- Cette roue de filtre motorisée peut être utilisée dans un nombre d'applications nécessitant une sélection spectrale ou un contrôle d'intensité lumineux. Cette roue de filtre peut être contrôlée manuellement via la boîte de contrôle ou à distance via un interface RS-232. Inclut un interface graphique basé sur Windows avec #59-769 facilitant la sélection des filtres et affichant le filtre sélectionné. Un set de commandes RS-232 ASCII permet à l'utilisateur final de pré-programmer des séquences spécifiques de changements de filtres. #59-769 inclut la boîte de contrôle, le logement de la roue de filtre avec le moteur à pas, câble de 6 pieds de la roue à la boîte de contrôle, câble interface RS-232 de 6 pieds et alimentation d'énergie 12VDC.

Deux roues de filtres sont également interchangeables: **#59-770** accepte jusqu'à huit filtres de diamètre 25mm et 1" et d'épaisseur max de 5.5mm; **#59-783** accepte cinq filtres de diamètre 50mm et d'épaisseur allant jusqu'à 5.5mm. La roue de filtre peut être facilement retirée du logement. Lorsque la porte est ouverte, la roue peut être extraite et une autre y prendre place. La roue de filtre inclut un assortiment d'espaces d'épaisseurs 0.75mm et 1.5mm pour accommoder différentes épaisseurs de filtres. Chaque filtre est maintenu par deux supports plastique (inclus avec **#59-770** et **#59-783**).



Top View of Mounting Plates



Side View of Mounting Plates

