

[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® S-Mount Extension Tube Kit



#68-226: S-Mount Extension Tube Kit

Stock **#68-226 2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €208⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€208,00 prix unitaire
Qté 5-9	€184,20 prix unitaire
Qté 10-25	€169,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Extension Tube **Type:**
Extension Tube (Fixed) **Function:**

Contenu du Coffret:
3 Each of [#63-955](#), [#63-956](#), [#63-957](#), [#63-958](#)

Propriétés physiques et mécaniques

10.0 Ouverture Utile CA (mm):

16.0 Diamètre Externe (mm):

Filetage & montage

S-Mount Type de Filetage:

Conformité réglementaire

[Conforme](#) RoHS 2015:

[Visionner](#) Certificate of Conformance:

[Conforme](#) REACH 241:

Description produit

- Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
- Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
- Construction en aluminium anodisé noir

Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T TECHSPEC® ajoutent une rallonge à un système optique tout en empêchant la lumière extérieure et les débris de pénétrer dans le système. Les tubes d'extension sont disponibles avec un filetage de monture C, S ou T, ce qui leur permet d'être intégrés dans une large gamme de systèmes et d'applications. Leur construction en aluminium anodisé noir, combinée à un diamètre intérieur fileté, garantit que la lumière parasite est réduite à l'intérieur du système. Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T présentent différentes longueurs qui peuvent être combinées pour créer la longueur d'extension exacte nécessaire à une application spécifique. La longueur réelle du tube est plus longue que la longueur d'extension en raison de la partie filetée mâle.