


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Bande en verre Colore SCHOTT BG18, 12,5 mm de dia., 3 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-395** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)



1



€41,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€41,00

Qté 11+

€37,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
 12.50

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
 493.00

Densité (g/cm³): 2.68
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG18
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n _d : 1.54
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 482
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
--