

Plaquette Filtrante en Verre Coloré Mat SCHOTT BG18, 165 x 165 mm, 4,5 mm d'Épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Stock #16-896 3-4 JOURS

- 1 + **€290,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€290,00

Qté 11+
€263,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Densité (g/cm³):
2.68

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT BG18](#)

Longueur (mm): 165.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n_d: 1.54
Température de Transformation (°C): 482
Épaisseur (mm): 4.50 ±0.5
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Largeur (mm): 165.00
Bords: Break Edges
Facteur de Réflexion P_d: 0.91

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
