

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Stock #16-897

3-4 JOURS



1



€355,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€355,00

Qté 11+

€319,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Densité (g/cm³):
2.56

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT BG25](#)

Longueur (mm): 165.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Violet
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Température de Transformation (°C): 487
Épaisseur (mm): 4.50 ±0.5
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 165.00
Bords: Break Edges
Facteur de Réflexion P_d: 0.92

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner

