



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#16-374** 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€41,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€41,00
Qté 11+
€37,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):

12.50

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

360.00

Densité (g/cm³): 2.56
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG3
Traitement: Uncoated
Couleur: Deep Blue
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 478
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
