



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock **#14-459** ☐ En Stock

⊖ 1 ⊕

€240,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€240,00

Qté 11+

€212,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Densité (g/cm³):
3.59

Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG36
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Indice de Réfraction n_d: 1.69
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 657
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Largeur (mm): 50.00
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner