

# Plaquette Filtrante en Verre Coloré Mat SCHOTT BG38, 165 x 165 mm, 4,5 mm d'Épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Stock **#16-898** 3-4 JOURS

-

1

+

**€273,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €273,00                          |
| Qté 11+                          |
| €247,00                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):  
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Densité (g/cm³):  
2.66

Numéro de Verre/Filtre:  
[SCHOTT BG38](#)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Longueur (mm):</b><br>165.00                       |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                        |
| <b>Couleur:</b><br>Blue-Green                         |
| <b>Indice de Réfraction <math>n_d</math>:</b><br>1.53 |
| <b>Température de Transformation (°C):</b><br>482     |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>4.50 ±0.5                   |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                       |
| <b>Longueur d'Onde:</b><br>VIS                        |
| <b>Largeur (mm):</b><br>165.00                        |
| <b>Bords:</b><br>Break Edges                          |
| <b>Facteur de Réflexion <math>P_d</math>:</b><br>0.92 |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
|-----------------------------------------------------------------|