

Filtre Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT BG39, 12,5 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-366** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

⊖ 1 ⊕

€41,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€41,00

Qté 11+

€37,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
507.00

Densité (g/cm³): 2.74
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG39
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n _d : 1.54
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 322
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
--