

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Stock **#14-419** ☐ En Stock



1



€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):

50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

507.00

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Densité (g/cm³):<br>2.74                               |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">SCHOTT BG39</a> |
| Longueur (mm):<br>50.00                                |
| Traitement:<br>Uncoated                                |
| Couleur:<br>Blue-Green                                 |
| Indice de Réfraction n <sub>d</sub> :<br>1.54          |
| Qualité de Surface:<br>60-40                           |
| Température de Transformation (°C):<br>322             |
| Épaisseur (mm):<br>2.00 ±0.2                           |
| Type:<br>Bandpass Filter                               |
| Longueur d'Onde:<br>VIS                                |
| Largeur (mm):<br>50.00                                 |
| Biseau:<br>Protective as needed                        |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS:<br><a href="#">Conforme</a>                        |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |