

Plaquette Filtrante en Verre Coloré Mat SCHOTT BG42, 165 x 165 mm, 4,5 mm d'Épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Stock #16-901 3-4 JOURS

- 1 + **€324,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€324,00
Qté 11+
€290,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Densité (g/cm³):
2.69

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT BG42](#)

Longueur (mm): 165.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n_d: 1.54
Température de Transformation (°C): 475
Épaisseur (mm): 4.50 ±0.5
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 165.00
Bords: Break Edges
Facteur de Réflexion P_d: 0.91

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
