



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Bande en verre Colore SCHOTT BG50, 12,5 mm de dia., 3 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-396** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€47,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€47,00

Qté 11+
€41,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
500.00

Densité (g/cm³): 2.61
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG50
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n _d : 1.53
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 452
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
--