

Plaquette Filtrante en Verre Coloré Mat SCHOTT BG50, 165 x 110 mm, 4,5 mm d'Épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Stock **#16-902** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€325,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€325,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
165.0 x 110.0 +3.0/-0.0

Densité (g/cm³):
2.61

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT BG50](#)

Longueur (mm):
165.00

Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n_d: 1.53
Température de Transformation (°C): 452
Épaisseur (mm): 4.50 ±0.5
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 110.00
Bords: Break Edges
Facteur de Réflexion P_d: 0.92

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
