



Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT BG55, 50 x 50 mm, 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-429** ☐ En Stock



1



€170,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€170,00

Qté 11+

€152,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
514.00

Densité (g/cm³): 2.64
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG55
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n _d : 1.54
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 453
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 50.00
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner