


Filtre à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT, BG60, 50 x 50 mm, 1 mm d’épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-431** ☐ En Stock

- 1 +

€180,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€180,00
Qté 11+
€159,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
500.00

Densité (g/cm³): 2.83
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG60
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n_d: 1.53
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 411
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: IR Cut-Off Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 50.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.91
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner