

Plaquette Filtrante en Verre Coloré Mat SCHOTT BG62, 100 x 80 mm, 4,5 mm d'Épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Stock #16-906 3-4 JOURS

- 1 + **€221,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€221,00
Qté 11+
€199,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
100.0 x 80.0 +3.0/-0.0

Densité (g/cm³):
2.85

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT BG62](#)

Longueur (mm): 100.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n_d: 1.54
Température de Transformation (°C): 410
Épaisseur (mm): 4.50 ±0.5
Type: IR Cut-Off Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 80.00
Bords: Break Edges
Facteur de Réflexion P_d: 0.91

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
