

Plaquette Filtrante en Verre Coloré Mat SCHOTT BG63, 100 x 80 mm, 4,5 mm d'Épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Stock **#16-907** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€144,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€144,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
100.0 x 80.0 +3.0/-0.0

Densité (g/cm³):
2.79

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT BG63](#)

Longueur (mm):
100.00

Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n_d: 1.53
Température de Transformation (°C): 416
Épaisseur (mm): 4.50 ±0.5
Type: IR Cut-Off Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 80.00
Bords: Break Edges
Facteur de Réflexion P_d: 0.92

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
