



[Afficher tous les 122 produits de la même famille.](#)

Filtre Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT BG7, 12,5 mm de dia., 2 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-378** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€41,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€41,00
Qté 11+
€37,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm): 12.50
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 488.00

Densité (g/cm³): 2.61
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG7
Traitement: Uncoated
Couleur: Deep Blue
Indice de Réfraction n_d: 1.52
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 468
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
